fiche produit

article n° 93.421.4353.1

connexion de périphériques BST14I2F B1 R S PB02

gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	93.421.4353.1
EAN	4015573650565
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impultion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide

sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,031 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	29,9 mm
largeur	19,6 mm
hauteur	19,6 mm

accessoires

article n°	type	description
07.425.8453.0	couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS	

dessin technique

