fiche produit

article n° 94.425.1004.7

assemblage de câbles BST14I2KF-S 50 10GN01

gesis® NV câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert



article n°	94.425.1004.7
EAN	4015573459748
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	34,6 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	0,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	21 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
couleur du câble	vert
diamètre du câble max.	6,1 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	BST14i2 mâle


matériel

traitement de surface	plaqué or
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,198 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m

dessin technique



.F	Steckereinsatz plug insert	Kabel / cable	Codierung "X"
.7	Farbe: grün colour: green	Farbe: grün colour: green	
.9	Farbe: pastellblau colour: pastel blue	Farbe: grau colour: grey	

ⓐ

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
94.425.XX04.F	XX in dm-Schritten	94.425.1004.7 = 10dm/L= 1000mm	BST14I2KF-S 50 10GN01
U4.425.XX04.F	XX in m-Schritten	U4.425.1204.7 = 12 m/L=12000mm	BST14I2KF-S 50 X12GN01

Typ/type: BST14I2KF-S 50 .. GN01 = grün / green
PB02 = pastellblau / pastel blue ⓐ

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/	Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	24.05.	Schmitt J.	T 94.425.0204.7 01K	a
	/	Maßstab/Scale 2:1	geprüft checked	-	-		
	/		Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
a	06.06.2006/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG Niedervolt 50V - 3A 0,5 qmm Stecker-freies Ende connection lead male-free end			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

94425020470 1K_4 G4DW1044 treschan 2006-06-07109:41 1.000