fiche produit

article n° 93.420.0653.0

distributeur BST14I2V 2P1T GN01

gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact vert



article n°	93.420.0653.0
EAN	4015573695580
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
	6017

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	non
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	distributeur en T


matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,035 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or


dimensions


longueur	37 mm
largeur	13 mm
hauteur	34 mm


dessin technique














M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: BST1412V_2P1T_____GN01

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
2009		
gezeichnet / drawn	30.06.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgeprüft / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 93.420.0653.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title: VERTEILER
distributor

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

OU-PEM-08/91

93420065300IK_4 CADM2036 treschan 2009-06-30T11:28:22 1.000