fiche produit

article n° 93.422.0553.1

connecteur BST14I2F S1 ZR1 S MGN01

gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact vert



article n°	93.422.0553.1
EAN	4015573442535
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	6017

données de connexion

diamètre du câble max.	6,5 mm
diamètre du câble min.	5,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	21 mm
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,038 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	47 mm
largeur	15,2 mm
hauteur	14,4 mm

modules compatibles

article n°	type	description
93.420.0653.0	distributeur BST14I2V 2P1T GN01	gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact vert
93.421.0353.0	connexion de périphériques BST14I2F B1 R W GN01	gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert
93.421.0653.1	connexion de périphériques BST14I2L B1 GN01	gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert
94.425.1000.7	assemblage de câbles BST14I2KFBS 50 10GN01	gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert
94.425.1003.7	assemblage de câbles BST14I2KFB- 50 10GN01	gesis® NV câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert
94.425.1004.7	assemblage de câbles BST14I2KF-S 50 10GN01	gesis® NV câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert

dessin technique

