fiche produit

article n° 91.050.5953.0

distributeur GST15I5Z 1P1 V WS

gesis® MINI connexion intermédiaire, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	91.050.5953.0
EAN	4049088016516
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
	9016

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	1
type de fixation	non
classe de protection (IP)	IP20
type de distributeur	connexion intermédiaire


matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,045 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	32,4 mm
largeur	32 mm
hauteur	12,5 mm


dessin technique






A-A






B-B



M/scale 1:1



Teilenummer/part no.	Farbe/color
91.050.5953.0	weiß/white
91.050.5953.1	schwarz/black

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-Standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Farbe/color: siehe Tabelle/see chart

Maßstab/Scale 2:1

	Tag/Date	Name
2008		
gezeichnet drawn	01.06.	Winkler
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 91.050.5953.0 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.06.2008/

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

ZWISCHENKUPPLUNG
für/for GST1515
Netzanschluss/mains connection

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

9105595300IK_4 C4DW1025 Winkler 2008-06-03T10:43:08 1.000