

## fiche produit

article n° 91.207.9900.2

### assemblage de câbles GST15I4KSBSX15 V 99WS

gesis® MINI câble de connexion, prise - fiche, dans un boîtier à 5 pôles, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 10 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 91.207.9900.2 |
| EAN               | 4049088329135 |
| unité de commande | 5 pièce(s)    |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 16 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 1                                                |
| résistance de la continuité                  | 114,9 mOhm                                            |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | blanc                                                 |
| Marquage de pôle                             | 2, N, PE, 1                                           |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc                                                 |

#### version

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| section nominale du conducteur      | 1,5 mm²                                  |
| classe de protection (IP)           | IP20                                     |
| type de ligne                       | H05VV-F                                  |
| couleur du câble                    | blanc                                    |
| diamètre du câble max.              | 9,2 mm                                   |
| type de câble                       | prise - fiche, dans un boîtier à 5 pôles |
| type de cordon                      | câble de connexion                       |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST15I4 femelle                          |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST15I4 mâle                             |

#### matériel

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| traitement de surface                      | plaqué argent |
| sans halogène                              | non           |
| câble résistance à la température continue | 70 °C         |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C       |
| résistance au feu                                    | 4,621 kWh/St |
| classe incendie                                      | Eca          |

**dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|