fiche produit

article n° 91.922.2453.0

connecteur GST15I2S S1 ZF1 W PB01

gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, diamètre du câble 3,4 - 5,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	91.922.2453.0
EAN	4049088176005
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	D1, D2
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5024

données de connexion

diamètre du câble max.	5,5 mm
diamètre du câble min.	3,4 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	19 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis

classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,047 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	53,2 mm
largeur	17,7 mm
hauteur	13,8 mm