fiche produit

article n° 92.953.5553.5

connecteur GST18I5S B1 ZR2 TR03

gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11,5 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact rouge tomate



article n°	92.953.5553.5
EAN	4049088276675
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	3013

données de connexion

diamètre du câble max.	15,5 mm
diamètre du câble min.	11,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,18 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	84,4 mm
largeur	47,8 mm
hauteur	17,5 mm

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

modules compatibles

article n°	type	description
92.257.1000.0	assemblage de câbles GST18I5KSBS 15 10TR01	gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate
92.257.1004.0	assemblage de câbles GST18I5KS-S 15 10TR01	gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate