fiche produit

article n° 92.297.5064.8

assemblage de câbles GST18I3KS-S 15H 50TB06

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	92.297.5064.8
EAN	4049088282409
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	couleurs des conducteurs : noir (1), bleu (2), marron (3)

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
résistance de la continuité	57,4 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	37 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	7,9 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble

type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,564 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions

longueur totale	5 m


accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

dessin technique



"Y"
M 2:1



3 = braun/brown

2 = blau/blue

1 = schwarz/black

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: torqouise blue)	Typ type
92.297.XX64.8	XX in dm-Schritten	92.297.1064.8 = 10dm/L= 1000mm	GST18I3KS-S 15H 10TB06
U2.297.XX64.8	XX in m-Schritten	U2.297.1264.8 = 12 m/L=12000mm	GST18I3KS-S 15H X12TB06

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.09.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.297.0264.8 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Type: GST1813 KS-S 15H ..TB06

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection
250V AC 16A 1,5qmm halogen-free

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

922970264801K_2 CADW3027 Duetsch 2014-09-09T13:55:47 21.000

QU-MEE-01/14 -