fiche produit

article n° 92.297.5063.8

assemblage de câbles GST18I3KSB- 15H 50TB06

gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise



article n°	92.297.5063.8
EAN	4049088282324
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	couleurs des conducteurs : noir (1), bleu (2), marron (3)

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
résistance de la continuité	57,4 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	7,9 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle

type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,56 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	5 m

accessoires


article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	


dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

"X"
M 2:1





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. Any reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: torquoise blue)	Typ type
92.297.XX63.8	XX in dm-Schritten	92.297.1063.8 = 10dm/L= 1000mm	GST18I3KSB- 15H 10TB06
U2.297.XX63.8	XX in m-Schritten	U2.297.1263.8 = 12 m/L=12000mm	GST18I3KSB- 15H X12TB06

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
		gezeichnet drawn	09.09.	Dütsch T.	T 92.297.0263.8 01K
Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-	
%		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/Title
GST1813 KSB- 15H ..TB06	KONFEKT_LEITUNG Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection 250V AC 16A 1,5qmm halogen-free