fiche produit

article n° 92.032.0658.0

## connexion de périphériques GST18I3L S1V BR05

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement droit, marquage de pôle 1, 2, 3, codage mécanique code 4, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,026 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface etamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 24 mm, hauteur 13 mm, largeur 28,2 mm




| | |
|---|---|
| article n° | 92.032.0658.0 |
| EAN | 4015573682221 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

certificats/approbations

données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 250 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 4 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | brun |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3 |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| terminaison par pôle | 1 |

**version**

| | |
|---|---|
| version | mâle |
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,026 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 24 mm |
| largeur | 28,2 mm |
| hauteur | 13 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | verrouillage GST18 WS | |
| 05.590.4556.1 | verrouillage GST18 SW | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |