fiche produit

article n° 92.031.0858.0

connexion de périphériques GST18I3L B1V H RT03

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement droit, marquage de pôle L, N, PE, codage mécanique code 3, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,032 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface etamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 24 mm, hauteur 13 mm, largeur 28,2 mm

article n°	92.031.0858.0
EAN	4049088070402
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage de pôle	L, N, PE

données de connexion

terminaison par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,032 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	24 mm
largeur	28,2 mm


hauteur	13 mm

accessoires


article n°	type	description
05.590.4556.0	verrouillage GST18 WS	
05.590.4556.1	verrouillage GST18 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	


dessin technique


Schnitt A-A
cross section A-A




Schnitt B-B
cross section B-B







M 1:1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ / type	Farbe / colour
GST1813L B1V H RT03	lachsrot / red RAL 3022

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2 !

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	Name	Tag/Date
2009 gezeichnet / drawn	Lunz S.	11.08.
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.031.0858.0 01K | Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung/Revision
a	26.06.2013/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL
female connector
250V AC 20A

OU-PEM-08/91

92031085B001K_2 CADW3030 Lunz 2013-06-26T13:35:16 1.000