

fiche produit

article n° 92.031.0758.0

connexion de périphériques GST18I3L B1V RT03

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominale 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement droit, marquage de pôle L, N, PE, codage mécanique code 3, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,029 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface étamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 24 mm, hauteur 13 mm, largeur 28,2 mm

article n°	92.031.0758.0
EAN	4049088069895
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

courant nominal	20 A
tension nominale	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage de pôle	L, N, PE

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,029 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	étamé





dimensions

longueur	24 mm
----------	-------


largeur	28,2 mm
hauteur	13 mm

accessoires

article n°	type	description
05.590.4556.0	verrouillage GST18 WS	
05.590.4556.1	verrouillage GST18 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Schnitt A-A
cross section A-ASchnitt B-B
cross section B-B

M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Bitte beachten Sie unsere technischen
Hinweise zum Einsatz von Steckverbindern
bei Zündspannung gemäß EN 60598-1 Teil 10.2.2!

please note our technical details to the
application area of connectors by striking
voltage according to EN 60598-1 part 10.2.2!

Typ / type	Farbe / colour
GST1813L B1V RT03	lachsrot / red RAL 3022

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UL-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
Werkstoff/Material		Name	
2009		Tag/Date	
gezeichnet drawn		11.08.	
geprüft checked		Lutz S.	
Normpr. stand. check		-	
Maße in mm/Dimensions are in mm		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Vol.		92.031.0758.0 01K	
Ersatz für/Replacement for:		Index	
a		a	
Datum / Blatt Date / Sheet		26.06.2013/	
Änderung/Revision		Index	
wieland		Type	
Benennung/Title		BUCHSENTEIL	
female connector		250V AC 20A	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.