
fiche produit

article n° 92.032.9758.5

connexion de périphériques GST18I3F S2 R V TR01



gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge tomate, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation embrochable, angle de branchement droit, section de conducteur souple 0,5 mm² - 1,5 mm², section de raccordement rigide 0,5 mm² - 2,5 mm², marquage de pôle L, N, PE, codage mécanique code 2, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,067 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface etamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 37,5 mm, hauteur 17,5 mm, largeur 32,8 mm

article n°	92.032.9758.5
EAN	4049088214226
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	L, N, PE

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts.
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,067 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	37,5 mm
largeur	32,8 mm
hauteur	17,5 mm

accessoires

article n°	type	description
05.595.1453.0	verrouillage (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	verrouillage (G)ST18V WS	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
07.425.8753.0	couverture GST18I3 WS	
07.425.8753.1	couverture GST18I3 SW	