fiche produit

article n° 92.232.5007.2

assemblage de câbles GST18I3K1BD 15 50WS

gesis® CLASSIC câble secteur, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.232.5007.2
EAN	4015573562301
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	58 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
diamètre du câble max.	8,3 mm
type de câble	
type de cordon	câble secteur
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	CEE 7/7

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	5 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	