

fiche produit

article n° 92.033.0058.0

connexion de périphériques GST18I3L B1H WS

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.033.0058.0
EAN	4015573432031
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE

données de connexion

termination par pôle	1
----------------------	---

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,029 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	24 mm
largeur	28,2 mm

hauteur	13 mm
---------	-------

accessoires

article n°	type	description
05.590.4556.0	verrouillage GST18 WS	
05.590.4556.1	verrouillage GST18 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

