

fiche produit

article n° 92.032.0058.0

connexion de périphériques GST18I3L S1V WS

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc

article n°	92.032.0058.0
EAN	4015573459168
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	L, N, PE

données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

version

version	mâle
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,026 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	24 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	13 mm

accessoires

article n°	type	description
05.590.4556.0	verrouillage GST18 WS	

05.590.4556.1	verrouillage GST18 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

