fiche produit

article n° 83.240.0010.0

Lampe FCS 24V DC 5W



article n°	83.240.0010.0
EAN	4049088101984
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	II
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	24 V
tension d'entrée minimale	15 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	30 V
courant nominal	0,2 A
puissance de la lampe	4,9 W
type de tension	DC
puissance lumineuse	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	6500 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	fonctionnement continue
fusible	0,5A / 60V remise à zéro
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	oui
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	70 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C

température de stockage / transport max.	70 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

dimensions

longueur	124 mm
largeur	104 mm