fiche produit

article n° 99.801.4866.1

module de connexion FCS 4 7 SI FK FM



article n°	99.801.4866.1
EAN	4049088106248
unité de commande	4 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	raccordement à ressort
nombre de sorties	4
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 4 mm²
section de raccordement rigide	1,5 mm² - 4 mm²

données techiques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	20 A

données mécaniques

couleur du boîtier	noir
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	bac fil

caractéristiques électriques

tension nominal	500 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC
tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	250 V
courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A

dimensions

longueur	180 mm
largeur	60 mm

hauteur de montage	67 mm

accessoires

article n°	type	description
05.505.0153.1	écrou M20 x 1,5	
05.505.0253.1	écrou M25 x 1,5	
Z5.505.0653.1	passage de câble pour vis M 20 x 1,5 MIT ASI-EINS	
Z5.507.1353.1	passage de câble pour vis M20 x 1,5 7 - 13	
Z5.507.1453.1	passage de câble pour vis M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	passage de câble pour vis M25 x 1,5 13 - 18	
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	