fiche produit

article n° 99.800.4866.1

sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW FM



article n°	99.800.4866.1
EAN	4049088077388
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion enfichable

données techiques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	20 A

données mécaniques

couleur du boîtier	noir
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	bac fil

caractéristiques électriques

tension nominal	500 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC
tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	250 V
courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A

dimensions

longueur	140 mm
largeur	60 mm
hauteur de montage	62 mm

accessoires

article n°	type	description
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	