
fiche produit

article n° 75.015.5535.0

boîtier de montage en surface FCS 4 7 SA BU SU



article n°	75.015.5535.0
EAN	4015573840836
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connexion à vis
type de connection bus d'énergie	connexion enfichable

données mécaniques

couleur du boîtier	gris
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	500 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC
tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	250 V
courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A

dimensions

longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur de montage	89 mm

accessoires


article n°	type	description
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	


modules compatibles


article n°	type	description


75.015.0151.0	fiche complète FCS 4 7 ST SA SO0	
75.015.0151.2	fiche complète FCS 4 7 ST SA SO2	

dessin technique









Bohrbild
drilling picture

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit / Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With / Æ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt / Date / Sheet
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	08.02.	Schober
geprüft / checked	-	-
Normgepr. / Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 75.015.5535.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

RUNDLEITUNGS ABG

7-polig steckbar
circular cable waste 7 pole pluggable

QU-PEM-08/91