fiche produit

article n° 00.729.0504.1

câble plat LI2X2X-FL 7G4



| | |
|---|---|
| article n° | 00.729.0504.1 |
| EAN | 4015573800540 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| isolation des conducteurs | copolymère, thermoplastique |
| résistance au feu | 1,39 kWh/m |
| classe incendie | Eca |
| repérage des conducteurs | nombres |
| couleur de gaine | noir |
| matériau de la gaine | copolymère réticulé |
| catégorie du conducteur | classe 5 - âme souple fil fin |
| sans halogène selon la norme EN 50267-2-3 | oui |
| conducteur de protection | oui |
| rayon de courbure, statique | 18 mm |
| blindage | non |
| nombre de conducteurs | 7 |
| largeur de conduite approx. | 35 mm |
| hauteur de conduite approx. | 6 mm |
| résistant à l'huile selon la norme EN 60811-2-1 | oui |
| poids du câble par km | 440 kg |
| température de montage minimale | -5 °C |
| max. température de montage | 50 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | -30 °C |
| Min. ambient temperature fixed installation | 90 °C |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 4 mm² |
| tension nominale U | 600 V |
| tension nominale U0 | 600 V |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| Z5.562.7553.1 | embout de câble podis 7G4 | |
| 05.569.7453.0 | clip de câble FLATCABLE SCREW | |

## modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| Z5.562.7553.1 | embout de câble podis 7G4 | |
| 75.010.0555.1 | module de distribution FH 2XFC7 B | |
| 75.016.2053.1 | module de connexion FCS 2,5 2 SI SA SW | |
| 75.016.3053.1 | module de connexion FCS 2,5 3 SI SA SW | |
| 75.015.5153.1 | sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW | |
| 75.015.5535.0 | boîtier de montage en surface FCS 4 7 SA BU SU | |
| 75.018.0051.2 | module de connexion FCS 4 7 SI FK | |
| 99.800.4866.1 | sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW FM | |
| 99.801.4866.1 | module de connexion FCS 4 7 SI FK FM | |