

fiche produit

article n° 73.357.6435.0

capot BAS GOT GF 24HM25 50 A0



article n°	73.357.6435.0
EAN	4015573624290
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations


données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	120 mm
largeur	57 mm
hauteur	76 mm



Varianten/ Variants



73.359.6435.5	BAS GOT GF 24H M32 M25	A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
73.359.6435.4	BAS GOT GF 24H M32 M25	A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.359.6435.3	BAS GOT GF 24H M32 M25	A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
73.359.6435.2	BAS GOT GF 24H M32 M25	A2	Zwischenstützen /Bushing	
73.359.6435.1	BAS GOT GF 24H M32 M25	A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.359.6435.0	BAS GOT GF 24H M32 M25	A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eKatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (©) / Tolerance system Size ISO 14405 (©) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document: WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: of 1
/	Werkstoff / Material Aluminium beschichtet / coated grau / grey	Tag/Date 21.04.2021 Name Schnitt J.	Zeichnung Nr. / Drawing No. T 73.357.6435.0 13K a
/	Maßstab / Scale 1:1	gezeichnet / drawn	Maße in mm / Dimensions are in mm
/	Vol. mm³	Öft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:
/	/	Type revos BASIC	Benennung/Title GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 24H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 24H-cable outlet 1xM25/M32/M40 top
a	20.04.2021 / Datum / Blatt Date / Sheet	wieland	
Index	Änderung / Revision		