

fiche produit

article n° 70.374.2435.3

capot BAS GOT GK 24 M32 A3

article n°	70.374.2435.3
EAN	4015573645295
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	extension de l'accouplement
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	soulagement de la tension
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	120 mm
largeur	56 mm
hauteur	72 mm

