

fiche produit

article n° 71.333.2435.1

bas BAS GUT GO 24 M25 A1



article n°	71.333.2435.1
EAN	4015573621916
unité de commande	1 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques
général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.