fiche produit

article n° 73.347.4035.0

bas BAS GUT GI 16HM32 50 A0



article n°	73.347.4035.0
EAN	4015573630000
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	98 mm

dessin technique








Varianten/Variants
.0



73.347.1635.1 73.347.4035.1 73.343.4035.1	BAS GUT GI 16HM40 A1 BAS GUT GI 16HM32 A1 BAS GUT GI 16HM25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.347.1635.0 73.347.4035.0 73.343.4035.0	BAS GUT GI 16HM40 A0 BAS GUT GI 16HM32 A0 BAS GUT GI 16HM25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	26.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.343.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/ housing size 16H-Kabelabgang/ cable outlet
2xM25 - 2xM32 - M32/M40 links/unten - left/down

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.