fiche produit

article n° 76.346.4035.1

bas BAS GUT GT 40HM32 50 A1



| | |
|---|---|
| article n° | 76.346.4035.1 |
| EAN | 4015573630130 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |

**version**

| | |
|---|---|
| DIN-taille | 16H |
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 32 |
| taille du filetage PG | |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| longueur | 117 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 98 mm |