

fiche produit

article n° 76.337.4035.1

bas BAS GUT GO 40HM32 50 A1



article n°	76.337.4035.1
EAN	4015573624559
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	80 mm