fiche produit

article n° 71.342.1035.0

bas BAS GUT GT 10 M20 A0



| | |
|---|---|
| article n° | 71.342.1035.0 |
| EAN | 4015573624498 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

certificats/approbations

données techniques


**général**


| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |


**version**

| | |
|---|---|
| DIN-taille | 10 |
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 20 |
| taille du filetage PG | |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| longueur | 94 mm |
| largeur | 52 mm |
| hauteur | 55 mm |

dessin technique



Varianten/Variants

.0




| | | | |
|---|---|---|---|
| 71.342.1035.1 | BAS GUT GT 10 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread Hole | X |
| 71.342.1035.0 | BAS GUT GT 10 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out




Toleranzen ISO 14405 / Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| Aluminium beschichtet/coated grau/grey | gezeichnet drawn | 01.07. | Treschan | T 71.342.1035.0 13K | |
| Maßstab/Scale 1:1 | geprüft checked | - | - | | |
| | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm | |
| Vol. mm³ Oft./Surf. mm² | | | | Ersatz für/Replacement for: - | |

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title

# GEHAEUSEUNTERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 rechts
Housing size 10-cable outlet 1xM20 right

Index / Änderung/Revision | Datum / Blatt Date / Sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K- marked dimensions are only valid for internal use