fiche produit

article n° 70.333.0635.0

bas BAS GUT GO 6 M20 A0



article n°	70.333.0635.0
EAN	4015573623873
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	84 mm
largeur	52 mm
hauteur	54,7 mm

dessin technique







Varianten/Variants
.0

70.33$\frac{7}{3}$.0635.1	BAS GUT GO 6 M25/M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.33$\frac{7}{3}$.0635.0	BAS GUT GO 6 M25/M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium beschichtet/coated grau/grey	gezeichnet drawn	03.05.	Treschan	T 70.333.0635.0 13K	
Maßstab/Scale 1:2	geprüft checked	-	-		
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 unten
Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 below

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70333063501K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T11:26:56 1.000

OU-PEM-08/91b