

fiche produit

article n° 70.372.0635.0

capot BAS GOT GL 6 M20 50 A0



article n°	70.372.0635.0
EAN	4015573624368
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6
modèle du boîtier	extension de l'accouplement
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	74 mm
largeur	43 mm
hauteur	53 mm

