


fiche produit

article n° 56.202.8055.0

borne capteur WTP 1,5 I/O-3



article n°	56.202.8055.0
EAN	4049088432422
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	1,5 mm²
couleur	gris
nombre de niveaux	2
largeur/grille dimension	3,5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Anschlussart	connexion enfichable
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

données techniques

courant nominal	13,5 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	94 mm
largeur	3,5 mm
hauteur	42 mm

données de connexion

type de connexion	connexion enfichable
type de connexion 1	connexion enfichable
type de connexion 2	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	1,5 mm²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,5 mm²

max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	1,5 mm ²
longueur de dénudage	8 mm