

fiche produit

article n° 05.545.8100.8

contact mâle 0,75/18

article n°	05.545.8100.8
EAN	4049088213366
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section du conducteur souple min.	0,75 mm ²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	18 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	18 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	cuivre
diamètre de la tige de contact	1,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.502.4900.0	matrice de sertissage G	
05.502.5100.0	contact positionneur 5	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0710.0	outil d'extraction MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	outil d'extraction 4,0MM	

