

fiche produit

article n° 02.126.7000.8

contact femelle 6/10

article n°	02.126.7000.8
EAN	4049088213335
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section du conducteur souple min.	6 mm²
section du conducteur souple max.	6 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	10 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	10 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	cuivre
diamètre de la tige de contact	4 mm

accessoires

article n°	type	description
05.502.5000.0	matrice de sertissage H	
05.502.5200.0	contact positionneur 6	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0710.0	outil d'extraction MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	outil d'extraction 4,0MM	

