

fiche produit

article n° 02.126.5700.8

contact femelle 1,0/18

article n°	02.126.5700.8
EAN	4049088213205
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section du conducteur souple min.	1 mm²
section du conducteur souple max.	1 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	18 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	18 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	cuivre
diamètre de la tige de contact	1,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.502.4900.0	matrice de sertissage G	
05.502.5100.0	contact positionneur 5	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0710.0	outil d'extraction MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	outil d'extraction 4,0MM	

