fiche produit

article n° 05.543.7102.0

contact mâle 0,75-1 QMM AG



article n°	05.543.7102.0
EAN	4015573083028
unité de commande	200 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

longueur de dénudage	7 mm
section du conducteur souple min.	0,75 mm²
section du conducteur souple max.	1 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	18 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	18 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	laiton
contact solide	oui
diamètre de la tige de contact	2,5 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
résistance de contact	≤ 1,5 mOhm

accessoires

article n°	type	description
05.502.2100.0	matrice de sertissage B	
05.502.3300.0	contact positionneur 3	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.3500.0	outil d'extraction 500/690V-SER.	

dessin technique



Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface
05.543.7121.0	05.543.7100.0	verzinnt/tin-plated
05.543.7102.0	05.543.7100.0	versilbert/silver-plated
05.543.7101.7	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7101.0	05.543.7100.0	vergoldet/gold-plated
05.543.7100.0		blank/metallic brigth

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung / First Use: Z5.543.7100.0

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material: CuZn36Pb3

Maßstab/Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	08.11.	Hoffmann A.
geprüft / checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

2005

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.543.7100.0 01K

Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 148 mm³ Ofl./Surf. 300 mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

STECKER

mit Crimpanschluß 1,0 mm2
male contact with crimp barrel 1,0 mm2

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	15.07.2015/	

055437100001K_2 CADW3030 Lunz 20 15-07-15T13:19:12 1.000

3 QU-PEM-08/91