Fiche produit

Article n° 99.702.3329.7

Bas EX GUT GX16 09IA Z

Article n°	99.702.3329.7
EAN	4015573301825
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Matériau du boîtier	Zinc fondu
Couleur	bleu
Surface	revêtement en poudre
Classe de protection (IP)	IP54
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C

version

DIN-taille	16
Modèle du boîtier	Prise de courant
mécanisme de verrouillage	Support en croix
Entrée de câble	sans
Type d'entrée de câble	sans
Avec presse-étoupe	non
Taille du filetage PG	
EMC-version	non
Longueur	113 mm
largeur	66 mm
Hauteur	46 mm