fiche produit

article n° 73.327.4028.0

bas BAS GUT GY 16H A

article n°	73.327.4028.0
EAN	4015573229433
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	16
modèle du boîtier	montage (douille)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	sans
avec presse-étoupe	non
taille du filetage PG	
EMC-version	non
longueur	113 mm
largeur	43,5 mm
hauteur	29 cm