fiche produit

article n° 83.243.0246.0

Lampe RST 230V AC 20W M



article n°	83.243.0246.0
EAN	4049088501432
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	aluminium
couleur du boîtier	vierge
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	I
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques


tension nominale	230 V
tension d'entrée minimale	200 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	250 V
courant nominal	0,1 A
puissance de la lampe	20 W
type de tension	AC
puissance lumineuse	2400 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	courant constant
fusible	protection interne contre les courts-circuits de 2A
protection contre les inversions de polarité	non
caractérisation de l'éclairage de secours	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	50 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	75 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


dimensions


longueur	367 mm
largeur	129 mm
hauteur	43 mm

dessin technique

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality class
Vertraulich
Confidential







01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Werkstoff / Material	2024 Tag/Date Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Änderung / Revision		Maßstab/Scale	gezeichnet drawn 06.06. Koetzner	83.243.0246.0 01K	
			Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Datei / File:045691__01K/83.243.0246.0.DCD		Ersatz für / Replacement for:	
		wieland	Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W M	

2024-06-25 13:24:55 1.000