

fiche produit

article n° 75.456.0053.1

module de connexion FCS 16 5 SI SA M32



article n°	75.456.0053.1
EAN	4049088476983
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connexion bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 16 mm²

données techniques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	41 A
	16 - 6

données mécaniques

matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
sans halogène	oui
résistant aux UV	oui
indice de protection contre les chocs	IK10
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	63 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	248 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	80 mm

accessoires

article n°	type	description
05.505.0353.1	écrou M32 x 1,5	
Z5.507.1653.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	