fiche produit

article n° 75.452.0053.1

module de connexion FCS 16 5 SI SA RST

article n°	75.452.0053.1
EAN	4049088476990
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

remarque

remarque	câble plat à contacts traversants / bus d'énergie jusqu'à 63 A

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion enfichable
nombre de sorties	1
type de sortie	

données techiques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	20 A

données mécaniques

matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
sans halogène	oui
résistant aux UV	oui
indice de protection contre les chocs	IK10
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	400 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	218 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	80 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	