fiche produit

article n° 75.256.0153.1

module de connexion FCS 6 5 SI SA M25 LH



article n°	75.256.0153.1
EAN	4049088468155
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 4 mm²
section de raccordement rigide	1,5 mm² - 4 mm²

données techiques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	20 A
	10

données mécaniques

couleur du boîtier	noir
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	243 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	59 mm

accessoires

article n°	type	description
05.505.0253.1	écrou M25 x 1,5	

Z5.507.1453.1	passage de câble pour vis M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	passage de câble pour vis M25 x 1,5 13 - 18	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	