

fiche produit

article n° 75.252.0053.1

module de connexion FCS 6 5 SI SA RST20i5



article n°	75.252.0053.1
EAN	4049088461972
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	connexion RST
----------	---------------

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connexion bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	

données techniques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	20 A

données mécaniques

couleur du boîtier	noir
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	218 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	74 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir

Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	