

fiche produit

article n° 75.250.0053.1

module de connexion FCS 6 5 SI SA M32



article n°	75.250.0053.1
EAN	4049088461026
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connexion bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 16 mm²
section de raccordement rigide	1,5 mm² - 16 mm²

données techniques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	32 A
	10

données mécaniques

couleur du boîtier	noir
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	41 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	248 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	74 mm

accessoires

article n°	type	description
Z5.507.1653.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25	

Z5.507.1753.1	passage de câble pour vis M32 x 1,5 15 - 21	
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	