fiche produit

article n° 83.040.0711.0

# commutateur IP WIENET SFP G MM FP



| | |
|---|---|
| article n° | 83.040.0711.0 |
| EAN | 4049088401626 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

| | |
|---|---|
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 85 °C |
| débit de données (Mbps) | 1250 |
| longueur d'onde (nm) | 1310 |
| source de lumière | FP |
| type de média | mode multiple |
| puissance d'émission (dBm) | -9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber |
| sensibilité Rx (dBm) | -19 |
| budget de liaison | 10 |
| saturation (dBm) | -1 |
| atteindre | 2000 m |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| F0.000.0053.8 | accessoires routeur DIN RAIL CLIP LR/ER MET | |