fiche produit

article n° 96.024.0950.8

# connecteur RST20I2F S23YASSVB KG06

RST 20i3/2 connecteur (angle de 90°), 2 pôles, mâle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble AS-i, codage couleur gris galet , couleur du boîtier noir



| | |
|---|---|
| article n° | 96.024.0950.8 |
| EAN | 4049644011856 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**remarque**

| | |
|---|---|
| remarque | les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts. |

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux |
| marquage des pôles | +, - |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² max. | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0,5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0,5 mm² |
| terminaison par pôle | 2 |
| géométrie spéciale de la ligne | câble de profil AS-i |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 0,75 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 1,5 mm² |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| longueur de la bande de fil | 14,5 mm |

**version**

| | |
|---|---|
| version | mâle |
| type de connexion | raccordement à ressort |

| | |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 70,5 mm |
| largeur | 34,6 mm |
| hauteur | 62,3 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir |
| 99.416.6205.2 | bouchon pour connecteur mâle SW | RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair |
| 06.502.4300.0 | tournevis DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | Tournevis selon DIN 5264, coudé, lame 0,4 X 2,5 mm |
| 95.101.1300.0 | pince à sertir 0,08 - 10 mm² | |
| 06.600.3627.0 | embouts de fils DIN 46228-E1-12 | Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 1,0 mm² / AWG17 |
| 06.600.3727.0 | embouts de fils DIN 46228-E0,75-12 | Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 0,75-1,0 mm² / AWG18 |
| 06.600.3827.0 | embouts de fils DIN 46228-E0,5-10 | Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 0,5 mm² / AWG20 |
| 06.600.3927.0 | embouts de fils DIN 46228-E1,5-12 | Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 1,5 mm² / AWG16 |

## modules compatibles

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 96.020.0150.8 | distributeur RST20I2V 3P1 F V L KG0 | RST20i2 Distributeur, Connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris cailloux |
| 96.021.0950.8 | connecteur RST20I2F B23ZASS B KG06 | RST20i2 Connecteur, droit, pour câble AS-i, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, Câble de profil AS-i, couleur de codage / insert de contact gris cailloux |