fiche produit

article n° 99.712.0000.7

assemblage de câbles RST20I3K1BF 15 15SW

RST® CLASSIC câble secteur, prise de courant - fiche Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	99.712.0000.7
EAN	4015573983687
unité de commande	25 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
résistance de la continuité	18,2 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	9,5 mm
diamètre du câble max.	9,9 mm
type de câble	femelle - prise Schuko
type de cordon	câble secteur
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	fiche Schuko

blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh/St

dimensions

longueur totale	1,5 m