Fiche produit

Article n° 96.233.5003.0

assemblage de câbles RST20I3K1B- 25P 50GL

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2.5 mm², couleur de codage / insert de contact gris clair



Article n°	96.233.5003.0
EAN	4015573760356
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris clair
Codage couleur 2 / insert de contact 2	gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	gris clair

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,7 mm
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel


Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,944 kWh
classe incendie	Eca


Dimensions


Longueur totale	5 m

Dessin technique

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST20I3K1B- 25P ..

GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST20I3K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST20I3K1B- 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	gezeichnet drawn	28.03.	Schmitt J.	T 96.233.0403.0 01K	
Maßstab/Scale %	geprüft checked	-	-		
	Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

KONFEKT_LEITUNG
Buchse-freies Ende / female-free end
pre-assembled cable

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

962350403001K_4 C4DW1042 Schmitt 2006-03-30T14:18:24 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others without express authorization is prohibited.