fiche produit

article n° 99.906.0000.7

distributeur RST20I3B 3P1 F VG SW

RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	99.906.0000.7
EAN	4015573971288
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires)	noir
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir
Marquage de pôle	L, N, PE
	9005

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	répartiteur compact

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,927 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	162 mm
largeur	104 mm
hauteur	57,2 mm

modules compatibles

article n°	type	description

99.712.0000.7	assemblage de câbles RST20I3K1BF 15 15SW	RST® CLASSIC câble secteur, prise de courant - fiche Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir