fiche produit

article n° 4L.437.1037.8

assemblage de câbles RST08I3 KS1- 75 L 10KG

RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



article n°	4L.437.1037.8
EAN	4049088573903
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	2,5 kV
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	23,9 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris cailloux
Marquage de pôle	1, 2, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	0,75 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	6,2 mm
diamètre du câble max.	7 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,338 kWh/St

dimensions

longueur totale	1 m


accessoires

article n°	type	description
06.563.5053.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

dessin technique


Buchsenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

X 2:1



H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded



1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yelllow
2 = braun/brown

Kodierung/coding C4
~50V/-120V

mit Kontaktabdichtung/with contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
4L.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	4L.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST0813 KS1- 75 L 10KG

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	26.02.2020	Duetsch T.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 4L.437.0537.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST0813

Bennenung/Title:
KONFEKT. LEITUNG
Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig